



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	1.900 lm
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	20,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,165 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	423449

# MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40
Full EOC	871150064320955
Beskrivelse af lokal kode	2051002699
Ordrekode	64320955
Materialenr. (12NC)	927926282755


Lokal ordrekode	2051002699
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500643209
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500867537

## Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

