



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Genehmigung und Anwendung	
Lichtstrom	2.100 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	871150061070655
Energieverbrauch	20,6 W	Bestellcode	61070655
Lampenstrom (Nom)	0,165 A	Material-Nr. (12NC)	927926283018
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610706

MASTER TL5 HE


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500634405

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

