



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	2 100 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20,6 W


lyskildestrom (nom.)	0,165 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Full EOC	871150061070655
Lokal kodebeskrivelse	3816626
Bestillingskode	61070655
Materialenr. (12NC)	927926283018
Lokal bestillingskode	3816626
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500610706
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500634405

Målskisse





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

