



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.900 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	20,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,165 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	423452

MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata

Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40
Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40
Full EOC	871150063942455
Beskrivelse af lokal kode	2051002327
Ordrekode	63942455
Materialenr. (12NC)	927926283055
Lokal ordrekode	2051002327

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

EAN/UPC – Produkt/Æske

8711500639424


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
emballage)

40

EAN/UPC – kasse


8711500867544

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

