



MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης



MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει υψηλή φωτεινή απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο λαμπτήρας υψηλής απόδοσης TL5 προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της φωτεινής ροής και καλή απόδοση χρωμάτων. Έχει εφαρμογή σε γραφεία, βιομηχανικούς χώρους, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και εσωτερικούς χώρους άθλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	1.900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	90 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	20,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,165 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	21 kWh

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Αρ. εγγραφής EPREL	423452
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40
Full EOC	871150063942455
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-21W/830HE
Κωδικός παραγγελίας	63942455


Αρ. υλικού (12NC)	927926283055
Τοπικός κωδικός	TL5-21W/830HE
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500639424
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500867544

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

