



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 900 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korreletert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20,8 W
Lyskildestrom (nom.)	0,165 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registreringsnummer	423452
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40
Full EOC	871150063942455
Lokal kodebeskrivelse	3816605
Bestillingskode	63942455


Materialenr. (12NC)	927926283055
Lokal bestillingskode	3816605
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500639424
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500867544

## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

