



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	2.675 lm
Kleuraanduiding	Warm wit
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,463
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	96 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	28,1 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423457
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
Full EOC	871150064322355
Bestelcode	64322355
Materiaalnr. (12NC)	927926582755


Lokale code	TL528W827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500643223
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500867575

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

