

# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kapak Tabanı                      | G5 [G5]             |
| Özellikler                        | na [Not Applicable] |
| Akış ölçüm referansı              | Sphere              |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                     |
| Renk Kodu                         | 827 [CCT of 2700K]  |
| Işık Akısı                        | 2.675 lm            |
| Renk Kodlaması                    | Enkandesan Beyaz    |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom)      | 0,463               |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom)      | 0,42                |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 2700 K              |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 96 lm/W             |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 82                  |
| Çalıştırma ve Elektrik            |                     |
| Güç Tüketimi                      | 28,1 W              |


| Lamba Akımı (Nom)            | 0,170 A                      |
|------------------------------|------------------------------|
| Kontroller ve Dim Etme       |                              |
| Dim Edilebilir               | Evet                         |
| Mekanik ve Muhafaza          |                              |
| Lamba Biçimi                 | T5 [16 mm (T5)]              |
| Onay ve Uygulama             |                              |
| Enerji Verimliliği Sınıfı    | F                            |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)      | 1,2 mg                       |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 29 kWh                       |
| EPREL Kayıt Numarası         | 423457                       |
| Ürün Verileri                |                              |
| Sipariş ürün adı             | MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40 |
| Tam ürün adı                 | MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40 |

## MASTER TL5 HE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tam ürün kodu                   | 871150064322355 |
| Sipariş kodu                    | 64322355        |
| Malzeme No. (12NC)              | 927926582755    |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1               |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu             | 8711500643223   |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 40            |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8711500867575 |

### Boyutlu çizim




| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40 | 17 mm   | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |

### Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

### Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

## MASTER TL5 HE

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

