



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	2.675 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	96 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	28,1 W


Lampenstrom (Nom)	0,170 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423458
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Gesamt-Produktcode	871150061081255

MASTER TL5 HE

Bestellcode	61081255
Material-Nr. (12NC)	927926583018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610812


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500634528

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
UNP/40					

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

