



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	2.675 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	96 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	28,1 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423458
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Full EOC	871150061081255
Bestelcode	61081255
Materiaalnr. (12NC)	927926583018


Lokale code	TL528W830IP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500610812
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500634528

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

