



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	2 675 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelerert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	28,1 W
Lyskildestrom (nom.)	0,170 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registreringsnummer	423460
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40
Full EOC	871150063946255
Lokal kodebeskrivelse	3816609
Bestillingskode	63946255


Materialenr. (12NC)	927926583055
Lokal bestillingskode	3816609
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500639462
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500867582

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

