



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	2.675 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	96 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el	
Strømforbrug	28,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423535


MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40
Full EOC	871150061090455
Beskrivelse af lokal kode	2051004749
Ordrekode	61090455
Materialenr. (12NC)	927926584018
Lokal ordrekode	2051004749

Målskitse





Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40

