



# MASTER TL5 HE

## MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	2'700 lm		
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	31 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	82		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	27.9 W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40
Lampenstrom (Nom)	0.170 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40
		Gesamt-Produktcode	871150061092855
		Bestellcode	61092855
		Material-Nr. (12NC)	927926586518
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610928

# MASTER TL5 HE


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500634603

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40	17 mm	1'149.0 mm	1'156.1 mm	1'153.7 mm	1'163.2 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

# MASTER TL5 HE

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

