



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	2.700 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	27,9 W


Courant lampe (nom.)	0,170 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Code EOC	871150061092855
Code de commande	61092855
Code 12NC	927926586518
Code de commande local	TL528W865IP
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500610928
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500634603

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

