



MASTER TL5 High Efficiency Secura

MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Efficiency Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybavené ochrannou vrstvou zadržující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržením zářivky a dopadům na bezpečnost výroby a osob – například v potravinářském průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	2 900 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	27,9 W

Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh


MASTER TL5 High Efficiency Secura

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Full EOC	871150095215855
Objednací kód	95215855
Číslo materiálu (12NC)	927926684018


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500952158
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500952165

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Životnost

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

