



MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης Secura

MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής απόδοσης TL5 High Efficiency Secura (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μια προστατευτική επίστρωση που διατηρεί σε συνοχή τα θραύσματα γυαλιού και τα εξαρτήματα του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του. Ο λαμπτήρας αναγνωρίζεται εύκολα από τον μπλε δακτύλιο στο ένα άκρο. Έχει εφαρμογή σε όλα τα σημεία στα οποία τα τυχόν θραύσματα γυαλιού μπορούν να προκαλέσουν όχληση στη λειτουργία και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια προϊόντων και ανθρώπων, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Αυτός ο λαμπτήρας είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς HACCP, ενώ υποστηρίζει και την πιστοποίηση HACCP.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• COMF-2525

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	2.900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	96 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	27,9 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	31 kWh


MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης Secura

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Full EOC	871150095215855
Κωδικός παραγγελίας	95215855
Αρ. υλικού (12NC)	927926684018


Τοπικός κωδικός	TL5-28W/84HESEC
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500952158
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500952165

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40


MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης Secura

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

