



MASTER TL5 HE HO Secura

MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Cette lampe TL5 Haut rendement Secura (diamètre de tube de 16 mm) est dotée d'un film de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les domaines d'application sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influencer sur la sécurité des produits et des personnes, par exemple dans l'industrie alimentaire. Cette lampe est conforme aux réglementations HACCP et certifiée HACCP.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)		0.170 A
Culot	G5 [G5]	Commandes et gradation		
Données techniques de l'éclairage		Variation de l'intensité lumineuse	Oui	
Code couleur		840 [CCT of 4000K]	Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	2'900 lm	Forme de la lampe		T5 [16 mm (T5)]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Approbation et application		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg	
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh	
Indice de rendu de couleur (IRC)	82			
Fonctionnement et électricité				
Consommation électrique	27.9 W			

MASTER TL5 HE HO Secura

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Code EOC	871150095215855
Code de commande	95215855
Code 12NC	927926684018


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500952158
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500952165

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40	17 mm	1'149.0 mm	1'156.1 mm	1'153.7 mm	1'163.2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE HO Secura

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

