



MASTER TL5 High Efficiency Secura

MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Deze TL5 High Efficiency Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	2.900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	96 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	27,9 W

Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	31 kWh


MASTER TL5 High Efficiency Secura

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Full EOC	871150095215855
Bestelcode	95215855
Materiaalnr. (12NC)	927926684018
Lokale code	TL528W840S


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500952158
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500952165

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

