



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/827 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

Mises en garde et sécurité

- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2 900 lm
Couleur	Blanc incandescent
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	27,8 W
Courant lampe (nom.)	0,170 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL5 Essential 28W/827 1SL/40
Nom de produit complet	TL5 Essential 28W/827 1SL/40
Full EOC	872790092135900
Code de commande	927926782758
Code 12NC	927926782758
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8727900921359
Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8727900921366


TL5 Essential HE Super 80

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/827	17,0 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm
1SL/40					

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/827 1SL/40

