



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/830 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

Mises en garde et sécurité


- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Culot	G5	Forme de l'ampoule	T5
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Flux lumineux	2 900 lm	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Couleur	Blanc chaud (WW)	Données du produit	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Nom du produit de la commande	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W	Nom de produit complet	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Full EOC	692234199602300
Fonctionnement et électricité		Code de commande	927926783060
Consommation électrique	27,8 W	Code 12NC	927926783060
Courant lampe (nom.)	0,170 A	Numérateur - Quantité par kit	1
Commandes et gradation		Code EAN – Produit/Boîte	6922341996023
Variation de l'intensité lumineuse	Non	Conditionnement par carton	40
		EAN/UPC - Boîte	6922341996481


TL5 Essential HE Super 80

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/830 1SL/40	17,0 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/830 1SL/40

