



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/840 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

Mises en garde et sécurité

- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.

Données du produit


Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2 900 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	27,8 W
Courant lampe (nom.)	0,170 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL5 Essential 28W/840 1SL/40
Nom de produit complet	TL5 Essential 28W/840 1SL/40
Full EOC	871150057045155
Code de commande	927926784058
Code 12NC	927926784058
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500570451

TL5 Essential HE Super 80


Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8711500570468

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/840 1SL/40	17,0 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/840 1SL/40

