



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	3'315 lm
Lichtfarbe	Glühlampenweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0.463
Farbkoordinate Y (nom.)	0.42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	34.9 W

Lampenstrom (Nom)	0.175 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	35 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423539
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40
Gesamt-Produktcode	871150064324755

MASTER TL5 HE

Bestellcode	64324755
Material-Nr. (12NC)	927927082755
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643247


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867629

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

