



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	3 315 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korreletert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	34,9 W
Lyskildestrom (nom.)	0,175 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	35 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registreringsnummer	423539
Produktdata	
Produktavn for bestilling	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40
Fullstendig produktavn	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40
Full EOC	871150064324755
Lokal kodebeskrivelse	3816758
Bestillingskode	64324755


Materialenr. (12NC)	927927082755
Lokal bestillingskode	3816758
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500643247
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500867629

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40


MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

