



# MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης



## MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει υψηλή φωτεινή απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο λαμπτήρας υψηλής απόδοσης TL5 προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της φωτεινής ροής και καλή απόδοση χρωμάτων. Έχει εφαρμογή σε γραφεία, βιομηχανικούς χώρους, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και εσωτερικούς χώρους άθλησης.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                  |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                         | G5 [G5]             |
| Χαρακτηριστικά                                       | na [Not Applicable] |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής                       | Sphere              |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                      |                     |
| Κωδικός χρώματος                                     | 830 [CCT of 3000K]  |
| Φωτεινή ροή                                          | 3.315 lm            |
| Ανάθεση χρωμάτων                                     | Θερμό λευκό (WW)    |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)                 | 0,44                |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)                 | 0,403               |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000 K              |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 94 lm/W             |


| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)         | 82              |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας     |                 |
| Κατανάλωση ενέργειας                      | 34,9 W          |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)          | 0,175 A         |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                 |
| Με ρύθμιση έντασης                        | Nai             |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα        |                 |
| Σχήμα λαμπτήρα                            | T5 [16 mm (T5)] |
| Εγκριση και Εφαρμογή                      |                 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                | F               |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)    | 1.2 mg          |

## MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες         | 35 kWh                       |
| Αρ. εγγραφής EPREL                         | 423541                       |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>                  |                              |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος                | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |
| Full EOC                                   | 871150063950955              |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | TL5-35W/830HE                |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 63950955                     |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 927927083055  |
| Τοπικός κωδικός                            | TL5-35W/830HE |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1             |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500639509 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 40            |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8711500867667 |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 | 17 mm   | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |



### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

## MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

### Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

