



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

| Általános információ                  |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Fejelés - foglalat                    | G5 [G5]             |
| Jellemzők                             | na [Not Applicable] |
| Fényárammérés referencia              | Sphere              |
| Technikai adatok                      |                     |
| Színkód                               | 830 [CCT of 3000K]  |
| Fényáram                              | 3 315 lm            |
| Színmegjelölés                        | Meleg fehér (WW)    |
| Színérték X koordinátája (névleges)   | 0,44                |
| Színérték Y koordinátája (névleges)   | 0,403               |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 3000 K              |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 94 lm/W             |
| Színvisszaadási index (CRI)           | 82                  |


| Működtetés és elektronika            |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Teljesítményfelvétel                 | 34,9 W          |
| Fényforrás árama (névleges)          | 0,175 A         |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás      |                 |
| Szabályozható                        | Igen            |
| Mechanika és tokozás                 |                 |
| Fényforrásbúra formája               | T5 [16 mm (T5)] |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                 |
| Energiahatékonysági osztály          | F               |
| Higanytartalom (Hg) (névleges)       | 1,2 mg          |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra       | 35 kWh          |

## MASTER TL5 High Efficiency

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| EPREL-regisztrációs szám   | 423541                       |
| <b>Termékadatok</b>        |                              |
| A termék megrendelési neve | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |
| Teljes terméknev           | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |
| Full EOC                   | 871150063950955              |
| Rendelési kód              | 63950955                     |
| Cikkszám (12NC)            | 927927083055                 |


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Helyi kód                           | TL53583       |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500639509 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 40            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500867667 |

### Méretezett rajza



| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 | 17 mm   | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |

### Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

## MASTER TL5 High Efficiency

### Élettartam

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

