



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Sokkelbase                     | G5 [G5]             |
| Funksjoner                     | na [Not Applicable] |
| Referanse for fluksmåling      | Sphere              |
| Teknisk belysning              |                     |
| Fargekode                      | 830 [CCT of 3000K]  |
| Lysytelse                      | 3 315 lm            |
| Fargebetegnelse                | Varmhvit (WW)       |
| Kromatisk koordinat X (nom)    | 0,44                |
| Kromatisk koordinat Y (nom)    | 0,403               |
| Korrelet fargetemperatur (nom) | 3000 K              |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)     | 94 lm/W             |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)  | 82                  |


| Drift og elektronikk               |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Effektforbruk                      | 34,9 W          |
| lyskildestrom (nom.)               | 0,175 A         |
| Kontroller og dimming              |                 |
| Kan dimmes                         | Ja              |
| Mekanikk og innfatning             |                 |
| Lyspæreform                        | T5 [16 mm (T5)] |
| Godkjenning og bruksområde         |                 |
| Energieffektivitetsklasse          | F               |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg          |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 35 kWh          |

## MASTER TL5 High Efficiency

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| EPREL-registreringsnummer  | 423541                       |
| <b>Produktdata</b>         |                              |
| Produktnavn for bestilling | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |
| Fullstendig produktnavn    | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |
| Full EOC                   | 871150063950955              |
| Lokal kodebeskrivelse      | 3816613                      |
| Bestillingskode            | 63950955                     |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)               | 927927083055  |
| Lokal bestillingskode             | 3816613       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500639509 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500867667 |

### Målskisse



| Product                         | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/830<br>SLV/40 | 17 mm   | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |



### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

