

MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/835 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	835 [CCT of 3500K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	3.650 lm		
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3500 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	94 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	38 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	82		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	35,5 W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40
Lampenstrom (Nom)	0,175 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 35W/835 1SL/40
		Gesamt-Produktcode	871150071006255
		Bestellcode	71006255
		Material-Nr. (12NC)	927927083555
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500710062

MASTER TL5 HE


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867674

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40

