



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Informationen | | Lampenstrom (Nom) | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Socket | G5 [G5] | | 0,175 A |
| Eigenschaften | na [Not Applicable] | Lichtregelung und Dimmen | |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Dimmbar | Ja |
| Lichttechnische Daten | | Mechanik und Gehäuse | |
| Farbcode | 840 [CCT of 4000K] | Kolbenform | T5 [16 mm (T5)] |
| Lichtstrom | 3.315 lm | Genehmigung und Anwendung | |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) | Energieeffizienzklasse | F |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,38 | Quecksilbergehalt (Nom) | 1,2 mg |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,38 | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 35 kWh |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K | EPREL Registrierungsnummer | 423542 |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 94 lm/W | Produktdaten | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | Bestell-Produktname | MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40 |
| Betrieb und Elektrik | | Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40 |
| Energieverbrauch | 34,9 W | Gesamt-Produktcode | 871150061105555 |

MASTER TL5 HE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Bestellcode | 61105555 |
| Material-Nr. (12NC) | 927927084018 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500611055 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 40 |
| EAN Umverpackung | 8711500634689 |

Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40 | 17 mm | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

