



MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης



MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει υψηλή φωτεινή απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο λαμπτήρας υψηλής απόδοσης TL5 προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της φωτεινής ροής και καλή απόδοση χρωμάτων. Έχει εφαρμογή σε γραφεία, βιομηχανικούς χώρους, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και εσωτερικούς χώρους άθλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	3.100 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,313
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,337
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	87 lm/W


Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	34,9 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,175 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Nai
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1.2 mg

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	35 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423544
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40
Full EOC	871150071018555
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-35W/865HE
Κωδικός παραγγελίας	71018555


Αρ. υλικού (12NC)	927927086555
Τοπικός κωδικός	TL5-35W/865HE
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500710185
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500867698

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40


MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

