



# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



## MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                 |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Culot                                  | G5                       |
| Caractéristiques                       | na [Not Applicable]      |
| Référence de mesure de flux            | Sphere                   |
| Données techniques de l'éclairage      |                          |
| Code couleur                           | 865 [CCT of 6500K]       |
| Flux lumineux                          | 3.100 lm                 |
| Désignation de la couleur              | Lumière naturelle froide |
| Coordonnée chromatique X               | 0,313                    |
| Coordonnée chromatique Y               | 0,337                    |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 6500 K                   |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 87 lm/W                  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 82                       |


| Fonctionnement et électricité      |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Consommation électrique            | 34,9 W          |
| Courant lampe (nom.)               | 0,175 A         |
| Commandes et gradation             |                 |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui             |
| Mécanique et boîtier               |                 |
| Forme de la lampe                  | T5 [16 mm (T5)] |
| Approbation et application         |                 |
| Classe d'efficacité énergétique    | G               |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 1,2 mg          |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 35 kWh          |

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Numéro d'enregistrement EPREL | 423544                       |
| Données du produit            |                              |
| Nom du produit de la commande | MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40 |
| Nom de produit complet        | MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40 |
| Code EOC                      | 871150071018555              |
| Code de commande              | 8711500710185                |
| Code 12NC                     | 927927086555                 |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code de commande local     | TL535W865     |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500710185 |
| Conditionnement par carton | 40            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500867698 |

## Schéma dimensionnel



| Product                         | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/865<br>SLV/40 | 17 mm   | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40


MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40

