



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/827 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Genehmigung und Anwendung	
Lichtstrom	4'900 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 49W/827 1SL/40
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	871150064312455
Energieverbrauch	49.2 W	Bestellcode	64312455
Lampenstrom (Nom)	0.255 A	Material-Nr. (12NC)	927927582755
		Anzahl pro Verpackung	1

MASTER TL5 HO


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643124
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867704

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40

