



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	4.375 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og el	
Strømforbrug	49,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,255 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	423545

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40
Full EOC	871150063752955
Ordrekode	63752955
Materialenr. (12NC)	927927583018
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500637529
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500637536

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

