



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	4.375 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og el	
Strømforbrug	49,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,255 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	423546

MASTER TL5 High Output

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40
Full EOC	871150063954755
Beskrivelse af lokal kode	2051005434
Ordrekode	63954755
Materialenr. (12NC)	927927583055
Lokal ordrekode	2051005434


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500639547
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500867711

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40


MASTER TL5 High Output

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

