



# MASTER TL5 High Output



## MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	G5 [G5]	Effektforbruk	49,3 W
Funksjoner	na [Not Applicable]	Lyskildestrøm (nom.)	0,255 A
Referanse for fluksmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	4 375 lm		
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403		
Korrelerert fargetemperatur (nom)	3000 K	Godkjenning og bruksområde	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	89 lm/W	Energieffektivitetsklasse	G
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
		Energiforbruk kWh/1000 t	50 kWh
		EPREL-registreringsnummer	423546


# MASTER TL5 High Output

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40
Full EOC	871150063954755
Lokal kodebeskrivelse	3816713
Bestillingskode	63954755
Materialenr. (12NC)	927927583055


Lokal bestillingskode	3816713
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500639547
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500867711

## Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

# MASTER TL5 High Output

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

