



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Światłówka TL5 High Output Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Aby zapewnić trwałość powłoki, zaleca się wymianę lamp Secura w momencie upływu deklarowanego okresu eksploatacji (do 50% uszkodzeń przy 3-godzinym cyklu załączania) lub wcześniej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 89 lm/W	
Podstawa-nasadka	G5	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	49,4 W
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Lamp Current (Nom)	0,255 A
Strumień Świetlny	4 250 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38		
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		

MASTER TL5 HO Secura

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5
---------------	----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	50 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423550

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
------------------------------	-------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
Full EOC	871150095227155
Kod zamówienia	95227155
Materiał Nr (12NC)	927927684018
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500952271
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC - Opakowanie	8711500952288

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

