



MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.

Hinweise

- Das Philips HF Xtreme Vorschaltgerät garantiert die längste Lebensdauer.
- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G5 [G5]		0,255 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	4.900 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	49,2 W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150026251605
Bestellcode	26251605
Material-Nr. (12NC)	927927783026
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500262516
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500262523

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

