



MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) associe les avantages d'une lampe TL5 Flux renforcé (les lampes TL5 HO sont optimisées pour les installations requérant un flux lumineux élevé et offrent un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents) à une durée de vie longue et fiable. Cela se traduit par des coûts de maintenance extrêmement réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Les principales applications se trouvent dans les lieux où les coûts de remplacement des lampes et/ou les coûts des perturbations sont élevés.

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage HF Xtreme de Philips est synonyme de durée de vie inégale.
- Pour atteindre les durées de vie telles que publiées pour un fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5 [G5]	Consommation électrique	49,2 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0,255 A
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Commandes et gradation	
Flux lumineux	4.900 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Mécanique et boîtier	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Efficacité lumineuse (nominale)	89 lm/W	Approbation et application	
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg

MASTER TL5 HO Xtra

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20
Code EOC	871150026251605
Code de commande	26251605
Code 12NC	927927783026


Code de commande local	TL5XTRA49W830
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500262516
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500262523

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20


MASTER TL5 HO Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

