



MASTER TL5 Flux Înalt Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) combină avantajele unei lămpi TL5 High Output (lămpile TL5 HO sunt optimizate pentru instalații care necesită un flux luminos mare și oferă o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente) cu durată de viață mare și fiabilă. Aceasta determină cheltuieli de întreținere foarte mici. Aplicațiile principale sunt zonele în care costurile de înlocuire a lămpilor și/sau de întrerupere sunt ridicate.

Warnings and safety

- Echipamentul Philips HF Xtreme asigură cea mai mare durată de viață.
- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	4.375 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W


Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	50,0 W
Curent lampă (nom.)	0,255 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 Flux Înalt Xtra

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	50 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423551
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20


Full EOC	871150026253005
Cod de comandă	26253005
Număr material (12NC)	927927784026
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500262530
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8711500262608

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



MASTER TL5 Flux Înalt Xtra

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

