



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	G5 [G5]	Stmívatelné	Ano
Vlastnosti	HO Alto® [High Output Alto]		
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Světelný tok	1 950 lm		
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá	Certifikace a použití	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Index podání barev (CRI)	82		
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	22,5 W	Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40
Proud zdroje (jmen.)	0,295 A	Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40
		Full EOC	871150064308755
		Objednací kód	64308755
		Číslo materiálu (12NC)	927928082755
		Místní kód	TL5HO24827
		Číslování SAP – počet v balení	1

MASTER TL5 HO


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500643087
Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500867742

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

MASTER TL5 HO

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

