



# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Fod	G5 [G5]	Dæmpbar	Ja
Egenskaber	HO Alto® [High Output Alto]		
Lysteknisk		Mekanik og armaturhus	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Lysstrøm	1.950 lm		
Farvetegnelse	Glødepære, hvid	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W	Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82		
Drift og el		Produktdata	
Strømforbrug	22,5 W	Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,295 A	Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40
		Full EOC	871150064308755
		Ordrekode	64308755
		Materialenr. (12NC)	927928082755

# MASTER TL5 High Output

Lokal ordrekode	2051005528
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500643087
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40


EAN/UPC – kasse	8711500867742
-----------------	---------------

## Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/827	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
SLV/40					

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

# MASTER TL5 High Output

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

