



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή. Ο λαμπτήρας TL5 HO έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	HO Alto® [High Output Alto]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	1.950 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	76 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	22,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	
	0,295 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	25 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Full EOC	871150064308755
Κωδικός παραγγελίας	64308755
Αρ. υλικού (12NC)	927928082755
Τοπικός κωδικός	TL5-24W/827HO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500643087
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500867742

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

Διάρκεια ζωής




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

