



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	HO Alto® [High Output Alto]
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	1 950 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	22,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,295 A


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40
Full EOC	871150064308755
Bestillingskode	64308755
Materialenr. (12NC)	927928082755

MASTER TL5 High Output

Lokal bestillingskode	3816750
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500643087
SAP-teller – pakker per utvendige	40


EAN/UPC – boks	8711500867742
----------------	---------------

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

