



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	1.950 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	82		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	22,5 W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
Lampenstrom (Nom)	0,295 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
		Gesamt-Produktcode	871150063698055
		Bestellcode	63698055
		Material-Nr. (12NC)	927928083018
		Anzahl pro Verpackung	1

MASTER TL5 HO


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500636980
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500636997

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40


Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

