



# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация                            |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Цоколь                                      | G5 [G5]             |
| Характеристики                              | na [Not Applicable] |
| Исходное измерение потока                   | Sphere              |
| Технические характеристики освещения        |                     |
| Код цвета                                   | 840 [CCT of 4000K]  |
| Светоотдача                                 | 1 700 лм            |
| Обозначение цвета                           | Холодный белый (CW) |
| Координата цветности X (ном.)               | 0,38                |
| Координата цветности Y (ном.)               | 0,38                |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000 K              |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 76 лм/В             |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | 82                  |


| Эксплуатационные и электрические характеристики |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Энергопотребление                               | 22,7 В          |
| Ток лампы (ном.)                                | 0,295 А         |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                 |
| Возможность диммирования                        | Да              |
| Механические компоненты и корпус                |                 |
| Форма колбы                                     | T5 [16 мм (T5)] |
| Соответствие требованиям и область применения   |                 |
| Класс энергоэффективности                       | G               |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                    | 1,2 mg          |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч                | 23 kWh          |

MASTER TL5 High Output

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Регистрационный номер EPREL  | 423554                       |
| Данные об изделии            |                              |
| Название продукта для заказа | MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40 |
| Полное название продукта     | MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40 |
| Полный код продукта          | 871150063704855              |
| Код заказа                   | 927928084018                 |


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Материал № (12NC)                     | 927928084018  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1             |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8711500637048 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 40            |
| EAN/UPC — короб                       | 8711500637055 |

Чертеж размеров




| Product                      | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40 | 17 mm   | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

# MASTER TL5 High Output

## Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40

