



# MASTER TL5 High Output



## MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data


| Generelle oplysninger             |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fod                               | G5 [G5]             |
| Egenskaber                        | na [Not Applicable] |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere              |
| Lysteknisk                        |                     |
| Farvekode                         | 840 [CCT of 4000K]  |
| Lysstrøm                          | 1.700 lm            |
| Farvebetegnelse                   | Kold hvid (CW)      |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,38                |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,38                |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K              |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 76 lm/W             |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 82                  |

| Drift og el                      |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Strømforbrug                     | 22,7 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)    | 0,295 A         |
| Lysstyringssystemer og dæmpning  |                 |
| Dæmpbar                          | Ja              |
| Mekanik og armaturhus            |                 |
| Lyskildeform                     | T5 [16 mm (T5)] |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                 |
| Energieffektivitetsklasse        | G               |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 1,2 mg          |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 23 kWh          |
| EPREL-registreringsnummer        | 423555          |


# MASTER TL5 High Output

| Produktdata               |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Ordreproduktnavn          | MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40 |
| Det fulde produktnavn     | MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40 |
| Full EOC                  | 871150063960855              |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051005609                   |
| Ordrekode                 | 63960855                     |
| Materialenr. (12NC)       | 927928084055                 |
| Lokal ordrekode           | 2051005609                   |

## Målskitse



## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500639608 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 40            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500867841 |


# MASTER TL5 High Output

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

