



MASTER TL5 HO (High Output)



MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G5 [G5]	Consumo energetico	38,0 W
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Corrente lampada (Nom)	0,325 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Dati tecnici di illuminazione		Dimmerabile	Si
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Meccanica e corpo	
Flusso luminoso	3.100 lm	Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Approvazione e applicazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Temperatura del colore correlata	3000 K	Consumo energetico kWh/1000 h	38 kWh
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W	Numero di registrazione EPREL	423557
Indice di resa cromatica (CRI)	82		

MASTER TL5 HO (High Output)

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40
Full EOC	871150063962255
Descrizione codice locale	TL53983
Codice d'ordine	63962255
Codice materiale (12NC)	927928583055


Disegno tecnico



Codice locale	TL53983
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500639622
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500260031


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

