

MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.500 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	38,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,325 A


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
Full EOC	871150063722255
Beskrivelse af lokal kode	2051005638
Ordrekode	63722255

MASTER TL5 High Output

Materialenr. (12NC)	927928584018
Lokal ordrekode	2051005638
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500637222
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40


EAN/UPC – kasse	8711500637239
-----------------	---------------

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

