



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	3 500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	38,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,325 A


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
Full EOC	871150063722255
Lokal kodebeskrivelse	3816726
Bestillingskode	63722255

MASTER TL5 High Output

Materialenr. (12NC)	927928584018
Lokal bestillingskode	3816726
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500637222


SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500637239

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm
UNP/40					

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

