


PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek ışık çıkışı sağlar. TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Özellikler	na [Not Applicable]
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işık Akısı	3.100 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	82 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	82

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	38,0 W

Lamba Akımı (Nom)	0,325 A
-------------------	---------

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	38 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423559


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40
Tam ürün adı	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40
Tam ürün kodu	871150063964655

MASTER TL5 HO

Sipariş kodu	63964655
Malzeme No. (12NC)	927928584055
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500639646


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8711500868398

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

