



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G5 [G5]	0.325 A	
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	
Lichttechnische Daten		Ja	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	2'875 lm	Kolbenform	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	T5 [16 mm (T5)]	
Farbkoordinate X (Nom)	0.313	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0.337	Energieeffizienzklasse	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	G	
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	1.2 mg	
Betrieb und Elektrik		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	
Energieverbrauch	38.0 W	38 kWh	
		EPREL Registrierungsnummer	
		423560	
		Produktdaten	
		Bestell-Produktname	
		MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	
		Gesamtbezeichnung des Produkts	
		MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40	

MASTER TL5 HO

Gesamt-Produktcode	871150064387255
Bestellcode	64387255
Material-Nr. (12NC)	927928586555
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643872


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500868503

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/865	17 mm	849.0 mm	856.1 mm	853.7 mm	863.2 mm
SLV/40					

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

